


LFS6010009016



LFS, bodemprofiel + deksel 60x100 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	60 mm
Breedte	100 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	5025 - 5025 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	21
--	----

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
RAL-kleur	9016
Kleur	Verkeerswit

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Ja
--	----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 2
Aantal scheidingswanden	1
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee