




M16479016



## Zelfklevende kabelgeleider 4,5 tot 6mm

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Hoogte          | 7 mm                    |
| Breedte         | 6 mm                    |
| Lengte          | 2000 mm                 |
| Binnendoorsnede | 25 - 25 mm <sup>2</sup> |

#### Capaciteit

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 0 |
|------------------------------------------------------------|---|

#### Materiaal

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal              | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld             |
| RAL-kleur              | 9016                    |
| Kleur                  | Verkeerswit             |

#### Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kabelgootverbinding | Zonder koppeling |
|---------------------|------------------|

#### Samenstelling

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Aantal scheidingswanden | 0   |
| Aantal scheidingswanden | 0   |
| Met kabelhouders        | Nee |
| Met beschermfolie       | Nee |