



MH2026

Halogeenvrij scheidingschot

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	60 mm
Lengte	2000 mm

Materiaal

Materiaal	PC-ABS
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
Gerelateerde Series	BRHP 65x130, LFH 60x90, LFH 60x110, LFH 60x150