



MM503N



Motorbeveiligingsschakelaar 0,25 - 0,4 A

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	0,40 A
-----------------	--------

Afmetingen

Hoogte	140 mm
Breedte	45 mm
Diepte	75 mm

Architectuur

Bedieningselement	Korte draaigreep
Aantal polen	3

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V
Overspanningscategorie volgens IEC60947-1	3
Type voeding	AC

Connectiviteit

Aansluitwijze regeling en hulpcontact	Schroefaansluiting
---------------------------------------	--------------------

Uitrusting

Verzegelbaar	Nee
Met hulpcontact	Nee
Met thermische beveiliging	Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------