



MWS206A

## Automaat 3kA - C - 2P - 6A - 2MOD. - quickconnect

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Nominale stroom                                           | 6 A     |
| Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V<br>AC IEC60947-2 | 4,50 kA |

#### Uitvoering

|          |    |
|----------|----|
| Pooltype | 2P |
| Curve    | C  |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn<br>AC volgens IEC60898-1 | 3 kA |
|------------------------------------------------------------------|------|

#### Spanning

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue            | 400 - 400 V |
| Type voeding                    | AC          |
| Nominale isolatiespanning Ui    | 500 V       |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4000 V      |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Aansluiting

|                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading           | 1 - 35 mm <sup>2</sup>    |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders | 1 - 25 mm <sup>2</sup>    |
| Aansluitdoorsnede ingangen met schroef-aansluiting met soepele geleiders    | 1 - 25 mm <sup>2</sup>    |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek, voorstijve bedrading         | 1 - 35 mm <sup>2</sup>    |
| Aansluitdoorsnede uitgangen quickconnect met soepele bedrading              | 1,5 - 4,0 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede uitgangen quickconnect met massieve geleiders             | 1,5 - 4,0 mm <sup>2</sup> |

#### Installatie, montage

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Nominaal aandraaimoment      | 2,80 - 2,80 Nm |
| 360° montagepositie mogelijk | Ja             |

#### Veiligheid

**Gebruiksvoorwaarden**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2 | 2                  |
| Stroombegrenzingsklasse I <sup>2</sup> t     | 3                  |
| Vochtbestendigheid                           | Voor alle klimaten |
| Bedrijfstemperatuur                          | -25 - 70 °C        |

**Vermogen**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 2,50 W |
|----------------------------------|--------|

**Aansluitmogelijkheden**

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Type connector/stekker                                 | Quickconnect   |
| Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten | Gelijke hoogte |