

MWS306A

Automaat 3kA - C - 3P - 10A - 3MOD. - quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	6 A
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2	4,50 kA

Uitvoering

Pooltype	3P
Curve	C

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1	3 kA
--	------

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1 - 35 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders	1 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede ingangen met schroef-aansluiting met soepele geleiders	1 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek, voorstijve bedrading	1 - 35 mm ²
Aansluitdoorsnede uitgangen quickconnect met soepele bedrading	1,5 - 4,0 mm ²
Aansluitdoorsnede uitgangen quickconnect met massieve geleiders	1,5 - 4,0 mm ²

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	2,80 - 2,80 Nm
360° montagepositie mogelijk	Ja

Veiligheid

Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2	2
Stroombegrenzingsklasse I ² t	3
Vochtbestendigheid	Voor alle klimaten
Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	3,80 W
----------------------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Quickconnect
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte