



MWS616A

## Automaat 3kA - C - 3P+N - 16A - 4MOD. - quickconnect

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2	4,50 kA
---	---------

#### Architectuur

Pooltype	3P+N
----------	------

Curve	C
-------	---

#### Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1	3 kA
--	------

#### Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
----------------------	-------------

Type voeding	AC
--------------	----

Nominale isolatiespanning Ui	500 V
------------------------------	-------

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
---------------------------------	--------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1 - 35 mm <sup>2</sup>
---	------------------------

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders	1 - 25 mm <sup>2</sup>
---	------------------------

Aansluitdoorsnede ingangen met schroef-aansluiting met soepele geleiders	1 - 25 mm <sup>2</sup>
--	------------------------

Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek, voorstijve bedrading	1 - 35 mm <sup>2</sup>
---	------------------------

Aansluitdoorsnede uitgangen quickconnect met soepele bedrading	1,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>
--	---------------------------

Aansluitdoorsnede uitgangen quickconnect met massieve geleiders	1,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>
---	---------------------------

#### Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	2,80 - 2,80 NM
-------------------------	----------------

360° montagepositie mogelijk	Ja
------------------------------	----

#### Veiligheid

**Gebruiksvoorwaarden**

---

Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2	2
Stroombegrenzingsklasse I <sup>2</sup> t	3
Vochtbestendigheid	Voor alle klimaten
Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C

**Vermogen**

---

Totaal vermogensverlies onder IN	8,20 W
----------------------------------	--------

**Connectiviteit**

---

Type connector/stekker	Quickconnect
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte

**Afmetingen**

---

Hoogte	83,40 mm
Breedte	70 mm
Diepte	70 mm