



MZ520N



Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek voor motorbeveiligingsschakelaars in MM..N-serie

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1 A
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

Spanning

Nominale spanning Ue	220 - 500 V
----------------------	-------------

Type voeding	AC
--------------	----

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
------------------------------	-------

Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V
---------------------------------	--------

Frequentie

Frequentie	40 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	1,30 - 1,30 NM
-------------------------	----------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2	3
--	---

Vochtbestendigheid	95%/80°C
--------------------	----------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,04 W
----------------------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Aansluitwijze	DIN-rail adapter
---------------	------------------

Afmetingen

Breedte	9 mm
---------	------

Diepte	68 mm
--------	-------