



MZ522N

Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek voor motorbeveiligingsschakelaars MMxxxN-serie

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1 A
-----------------	-----

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	690 V
---------------------------------	-------

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 80 °C
-------------------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	2.5 mm ²
----------------------------	---------------------

Doorsnede stijve geleider	2.5 mm ²
---------------------------	---------------------

Soort contact	1 maak
---------------	--------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,01 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Breedte	9 mm
---------	------

Diepte	68 mm
--------	-------