




SN216



Contactdoos met penaarde, CEBC, verhoogd aanraakveilig

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
------------------------	------------------

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Aansluiting

Type connector/stekker	Steekklem
------------------------	-----------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Hoogte	75 mm
--------	-------

Breedte	44 mm
---------	-------

Diepte	66 mm
--------	-------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

RAL-kleur	7035
-----------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail, Montageplaat
---------------	------------------------

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
------------------------------------	----------------

Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
-----------------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Ja
-----------------------	----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Met slot	Nee
----------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

Capaciteit

Aantal modulen

2

Teksten

afdruk

Zonder opdruk