




SN216



Contactdoos met penaarde, CEBC, verhoogd aanraakveilig

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Aansluiting

Type connector/stekker	Steekklem
------------------------	-----------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Beschermingsgraad IP	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Hoogte	75 mm
Breedte	44 mm
Diepte	66 mm

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail, Montageplaat
---------------	------------------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

Capaciteit

Aantal modulen

2

Teksten

afdruk

Zonder opdruk