



SN316

**Modulair stopcontact 2P+A + verklikker 2½ MOD.**

**Technische eigenschappen**

**Elektrische Stroom**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Veiligheid**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee  |
| Beschermingsgraad IP             | IP20 |

**Afmetingen**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm |
| Hoogte                   | 75 mm |
| Breedte                  | 44 mm |
| Diepte                   | 66 mm |

**Materiaal**

|           |            |
|-----------|------------|
| Kleur     | Lichtgrijs |
| RAL-kleur | 7035       |

**Connectiviteit**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
| Aansluitwijze          | Schroefbevestiging |

**Uitrusting**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Type connector/stekker stopcontact | Franse norm NF |
| Gedraaid centraal inzetstuk        | Nee            |
| Met klapdeksel                     | Nee            |
| Met ronde aardingspen              | Ja             |
| Met signaallamp                    | Ja             |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Capaciteit**

|                |      |
|----------------|------|
| Aantal modules | 2,50 |
|----------------|------|

**Teksten**

|        |               |
|--------|---------------|
| afdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|