




SN316



## Modulair stopcontact 2P+A + verklikker 2½ MOD.

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Beschermingsgraad IP	IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Hoogte	75 mm
Breedte	44 mm
Diepte	66 mm

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035

#### Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

#### Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Ja

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

#### Capaciteit

Aantal modules	2,50
----------------	------

#### Teksten

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------