



SNS216

Contactdoos met penaaarde, CEBC, verhoogd aanraakveilig, QuickConnect

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Aansluiting

Type connector/stekker Steekklem

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Hoogte 75 mm

Breedte 44 mm

Diepte 66 mm

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

RAL-kleur 7044

Afwerking oppervlakte Mat

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Connectiviteit

Type connector/stekker Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Franse norm NF

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot

Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

Capaciteit

Aantal modules

2

Teksten

afdruk

Zonder opdruk