



SNS216

**Contactdoos met penaarde, CEBC, verhoogd aanraakveilig, QuickConnect**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Aansluiting**

Type connector/stekker	Steekklem
------------------------	-----------

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP20

**Afmetingen**

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Hoogte	75 mm
Breedte	44 mm
Diepte	66 mm

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7044
Afwerking oppervlakte	Mat

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Aansluitmogelijkheden**

Type connector/stekker	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

**Samenstelling**

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

Met slot

Nee

---

**Toebehoren**

Heeft tekstveld

Nee

---

**Capaciteit**

Aantal modules

2

---

**Teksten**

afdruk

Zonder opdruk