



SNS216

**Contactdoos met penaarde, CEBC, verhoogd aanraakveilig, QuickConnect**

**Technische eigenschappen**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Connectiviteit**

Type connector/stekker	Steekaansluiting
------------------------	------------------

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

**Aansluiting**

Type connector/stekker	Steekklem
------------------------	-----------

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Afmetingen**

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Hoogte	75 mm
--------	-------

Breedte	44 mm
---------	-------

Diepte	66 mm
--------	-------

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

RAL-kleur	7044
-----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Uitrusting**

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
------------------------------------	----------------

Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
-----------------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Ja
-----------------------	----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Met slot

Nee

---

**Toebehoren**

Heeft tekstveld

Nee

---

**Capaciteit**

Aantal modules

2

---

**Teksten**

afdruk

Zonder opdruk