



SNS316

**Modulair stopcontact qc 2P+A + verklikker 2½ MOD.**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Beschermingsgraad IP	IP20

**Afmetingen**

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Hoogte	75 mm
Breedte	44 mm
Diepte	66 mm

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7044
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Opklikbare montage
---------------	--------------------

**Samenstelling**

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Ja

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

