



SNS316

Modulair stopcontact qc 2P+A + verklikker 2½ MOD.

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Beschermingsgraad IP	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Hoogte	75 mm
Breedte	44 mm
Diepte	66 mm

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7044
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Opklikbare montage
---------------	--------------------

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

