



SRT02505A

Deelbare stroomtransformator SC1 250/5A 0,7VA klasse 1

Technische eigenschappen

Specifieke eigenschappen voor beveiliging

Filtertype product Deelbare stroomtransformator

Functies

Nauwkeurigheidsklasse 1

Vermogen

Vermogen 0,70 VA

Totaal vermogensverlies onder IN 4,08 W

Afmetingen

Doorsnede van de opening 18,50 mm

Hoogte 72,70 mm

Breedte 44,50 mm

Diepte 62,20 mm

Hoogte van de opening 11 mm

Breedte van opening 18,50 mm

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 3000 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 55 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - 70 °C

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Elektrische Stroom

Primaire meetstroomsterkte I_n 250 A

Maximale secundaire stroomintensiteit 5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail, Montageplaat