



TCC520E



## KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal met relaisuitgang 16 A 230 V AC1

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	2,5 - 3,5 m
--------------------------	-------------

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
Minimale inschakelduur	60 s

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

#### Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

#### Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar	Ja
------------------------	----

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	12 mA
---	-------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C
---------------------	-------------

#### Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)
-----------	---

#### Teksten

Modus	Bedrijfsstanden: automatisch, halfautomatisch, test
Functie	Koppeling van meerdere melders voor het uitbreiden van het detectiebereik
Montagewijze	Met veerbeugels voor plafondbinbouw