



TCC520E



## KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal met relaisuitgang 16 A 230 V AC1

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte 2,5 - 3,5 m

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS

Minimale inschakelduur 60 s

#### Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

#### Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

#### Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar Ja

#### Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 12 mA

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

#### Materiaal

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)

#### Teksten

Modus Bedrijfsstanden: automatisch, halfautomatisch, test

Functie Koppeling van meerdere melders voor het uitbreiden van het detectiebereik

Montagewijze Met veerbeugels voor plafondbinbouw