



TN530

PoE switch 8x RJ45 (10/100/1000 Mb/s), 4x15 W PoE

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	48 - 48 V
------------------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Capaciteit

Aantal modules	8
----------------	---

Teksten

Categorie/poort	8 Gigabit-Ethernet-poorten, waarvan 4 met PoE-invoer voor levering van andere netwerkapparaten
Aansluitingen	Met 8 RJ45-aansluitingen: 6 aan de voorzijde en 2 aan de onderzijde
Uitgang	Met 45° schuine uitgang
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen