



TN715

### Set van 4 patchsnoeren 0,3 m

#### Technische eigenschappen

##### Kabel

Kabellengte	0,30 m
AWG bereik	AWG 27-7
Kabelconstructie	4x 2

##### Aansluiting

Type connector/steker 1	RJ45
Type connector/steker 2	RJ45

##### Gebruik

Pinconfiguratie	1:1
-----------------	-----

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Buigbeveiliging	Gegoten

##### Materiaal

Kleur	Zwart
-------	-------