



TN715

Set van 4 patchsnoeren 0,3 m

Technische eigenschappen

Kabel

Kabellengte	0,30 m
AWG bereik	AWG 27-7
Kabelconstructie	4x 2

Aansluiting

Type connector/steker 1	RJ45
Type connector/steker 2	RJ45

Gebruik

Pinconfiguratie	1:1
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Buigbeveiliging	Gegoten

Materiaal

Kleur	Zwart
-------	-------