



TRC270F



## RF-tussenstekker Quicklink Knx

### Technische eigenschappen

#### Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Ja

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

#### Afmetingen

Diepte 39,60 mm

Inbouwdiepte 77 mm

#### Materiaal

Kleur Wit

#### Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening Ja

Radiofrequentie bidirectioneel Ja

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

#### Vermogen

Uitgangsvermogen 3680 W

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP30

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C