



TRC321B



## KNX-RF rolluik helderheidssensor batterijvoeding wit, quicklink

### Technische eigenschappen

#### Architectuur

Bussysteem RF

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy, quicklink

#### Elektrische Stroom

Aantal ingangen 1

#### Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Ja

#### Uitrusting

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Ja

Met klimaat-regeling Nee

#### Frequentie

Frequentieoverdracht 868 - 868 MHz

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

#### Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modulen van 17,5 mm 0

#### Verlichting

LEDbesturing Ja

#### Materiaal

Kleur Polarwit

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C

#### Spanning

Ingangsspanning 3 - 3 V

Type voeding DC