



TRC321B



KNX-RF rolluik helderheidssensor batterijvoeding wit, quicklink

Technische eigenschappen

Architectuur

Bussysteem RF

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy, quicklink

Elektrische Stroom

Aantal ingangen 1

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Ja

Uitrusting

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Ja

Met klimaat-regeling Nee

Frequentie

Frequentieoverdracht 868 - 868 MHz

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modulen van 17,5 mm 0

Verlichting

LEDbesturing Ja

Materiaal

Kleur Polarwit

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C

Spanning

Ingangsspanning 3 - 3 V

Type voeding DC