



TRE400



IP55



## KNX-RF Opbouwcombinatie IP55 (1x uitgang 10A + 1x ingang), quicklink

### Technische eigenschappen

#### Uitrusting

C-load	Nee
Aantal kanalen	1
Aantal uitgangen	1
Bedrijfscyclus zender	1 %
Met schakelaar voor manuele bediening	Ja

#### Architectuur

Aantal rolluik-/jaloezieuitgangen	0
-----------------------------------	---

#### Connectiviteit

Met RF-bussysteem(radiofrequent)	Ja
Ontvanger categorie	2
Radioprotocol	KNX-RF

#### Afmetingen

Breedte	85 mm
Hoogte	35 mm
Lengte	150 mm

#### Frequentie

RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz
------------------------	---------------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

#### Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Ingangsspanning	5 - 5 V

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
---------------	------------------------

Functie	Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, De herhaalfunctie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
---------	--

Kabelklem	Met montageplaat en trekcontlastingen
-----------	---------------------------------------

Montagewijze	Voor inbouw achter inbouweenheden
--------------	-----------------------------------

**Vermogen**

---

Vermogen gloeilamp	1500 - 1500 W
--------------------	---------------

**Elektrische Stroom**

---

Aantal ingangen	1
Schakelstroom	10 A
Nominale stroom	10 A