



KNX-RF Opbouwcombinatie IP55 (1x uitgang 10A + 1x ingang), quicklink

Technische eigenschappen

Uitrusting

C-load	Nee
Aantal kanalen	1
Aantal uitgangen	1
Bedrijfscyclus zender	1 %
Met schakelaar voor manuele bediening	Ja

Architectuur

Aantal rolluik-/jaloezieuitgangen	0
-----------------------------------	---

Connectiviteit

Met RF-bussysteem(radiofrequent)	Ja
Ontvanger categorie	2
Radioprotocol	KNX-RF

Afmetingen

Breedte	85 mm
Hoogte	35 mm
Lengte	150 mm

Frequentie

RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz
------------------------	---------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------


Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Ingangsspanning	5 - 5 V

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
Functie	Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, De herhaalfunctie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Kabelklem	Met montageplaat en trekcontlastingen
Montagewijze	Voor inbouw achter inbouweenheden

TRE400



Vermogen

Vermogen gloeilamp

1500 - 1500 W

Elektrische Stroom

Aantal ingangen

1

Schakelstroom

10 A

Nominale stroom

10 A