



TRE501



## RF-bewegingsmelder met batterijen antraciet Quicklink Knx

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS, easy |
| Minimale inschakelduur   | 5 s       |

#### Aansluitmogelijkheden

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Met bussysteem KNX RF | Ja |
|-----------------------|----|

#### Verlichting

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 Lux |
|--------------------------------|--------------|

#### Detectie

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Reikwijdte hoek instelbaar | 45 - 90 ° |
|----------------------------|-----------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### Materiaal

|           |   |
|-----------|---|
| Materiaal | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC) |
|-----------|---|

#### Teksten

|         |  |
|---------|--|
| Functie | Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden, Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling) |
|---------|--|