



TRE510



RF-bewegingsmelder met zonnecelvoeding wit Quicklink Knx

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
Minimale inschakelduur	5 s

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 Lux
--------------------------------	--------------

Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °
----------------------------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)
-----------	---

Teksten

Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden, Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)	
Functie	