



KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Ja

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening Ja

Elektrische Stroom

Max. schakelstroom 3 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 50 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.5 - 1.5 mm²

Doorsnede stijve geleider 0.5 - 2.5 mm²

Capaciteit

Aantal modules 0

Teksten

Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, De herhaalfunctie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie

Aansluitwijze Met schroefliftklemmen

TRM692G

