



TX510

IP41



Bewegingssensor KNX 2-kanaals, incl. BCU

Technische eigenschappen

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte 2,5 - 3,5 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Minimale inschakelduur 30 s

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar Ja

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 12 mA

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Materiaal

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)

Teksten

Functie Schakel-, dim-, jaloeziebesturings-, indicator-, geforceerde besturings-, scène-, verwarmings- en tijdschakelaarfuncties, 2-kanaals modus

Montagewijze Plafondmontage in 60 mm inbouw- of hollewanddoos