



TX510



Bewegingssensor KNX 2-kanaals, incl. BCU

Technische eigenschappen

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	2,5 - 3,5 m
--------------------------	-------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
Minimale inschakelduur	30 s

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar	Ja
------------------------	----

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	12 mA
---	-------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)
-----------	---

Teksten

Functie	Schakel-, dim-, jaloeziebesturings-, indicator-, geforceerde besturings-, scène-, verwarmings- en tijdschakelaarfuncties, 2-kanaals modus
Montagewijze	Plafondmontage in 60 mm inbouw- of hollewanddoos