



TXA606B



KNX schakel-/jaloezie-actor 6-voudig, 10 A

Technische eigenschappen

Connectiviteit

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	4
-------------------------	---

Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
Stroomverbruik bus	3 mA

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Uitgangsvermogen	1200 W
------------------	--------

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	30 V DC via bus

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
---------------	-------------------------------

Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm, Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand, Met zonweringsfunctie
---------	---