



TXA664D



## KNX-Dali-broadcasting-gateway, 4-voudig

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Systeemspanning	30 V DC via bus

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Samenstelling

Aantal uitgangen	4
Type dimmer	Dimactor

#### Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

#### Vermogen

Dimvermogen	1 - 3 W
-------------	---------

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
Type connector/stekker	Quickconnect

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

#### Teksten

Zekering	Kabelinvoer schuin
Dimprincipe	Automatische belastingsherkenning, Load control via DALI-bus in transmissiestand
Functie	Programmeerfunctie voor geoptimaliseerd bedrijf van compacte tl-lampen en led-lampen via bus inschakelbaar
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Etikettering	Groot tekstveld
Beveiliging	Ja