


TYAS664D



## KNX-Dali-broadcasting-gateway, 4-voudig

### Technische eigenschappen

#### Uitrusting

Webserver	Nee
Aantal kanalen	4
Max. aantal toestellen per kanaal	24

#### Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 240 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	AC

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Bediening en signalisatie

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

#### Afmetingen

Breedte	44 mm
Diepte	43 mm
Aantal breedte-eenheden	6