



TYC120

## EnOcean/KNX-gateway

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	DC

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Frequentie

RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz
------------------------	---------------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Afmetingen

Breedte	81 mm
Lengte	81 mm
Diepte	25 mm

#### Teksten

Functie	Elk kanaal kan met verschillende functies geconfigureerd worden, EnOcean ontvanger voor omzetting in KNX-telegrammen: o.a. schakelen, dimmen, jaloezie, lichtscène, raamcontacten, temperatuur-, helderheidswaarde, aanwezigheidssimulatie, kamerthermostaten
Montagewijze	Voor opbouwmontage, Montage op inbouwdoos mogelijk