



Cu baar 20x5mm met schroefdraad M6 lengte 1000mm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

Afmetingen

Dikte rail	20 - 20 mm
------------	------------

Hoogte railsysteem	5 mm
--------------------	------

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	4
-----------------------------	---

UC832