




UDS3070120



Universele vloerdoos met stalen bekisting grootte 3 498x498x(70-120)mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Lengte	498 mm
Minimale dekvloerhoogte	70 mm
Nivelleerbereik	70 - 120 mm
Nominale grootte	340 mm

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------

Samenstelling

Geschikt voor installatieafdichting	Nee
Met bodemplaat	Ja
Montage deurhouder	Ja

Materiaal

Materiaal zijwand	Staal
Materiaal	Staal

Deksel, deur

Type deur	Jaloezie
-----------	----------

Functies

Ontkoppelmogelijkheid deur van bodemdeel	Nee
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten	Nee
Geschikt voor verzonken vloergoot	Ja