



UK190382



Vloergoot verzonken 2-compartimenten 190x38mm staal

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	38 mm
Breedte	190 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	7220 - 7220 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	29
--	----

Uitrusting

Afneembaar deksel	Ja
Aantal compartimenten	2 - 2

Installatie, montage

Vloerinstallatiesysteem montage op	Verzonken (gesloten)
------------------------------------	----------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Gegalvaniseerd

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------