


UK240282



## Vloergoot verzonken 2-compartimenten 240x28mm staal

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	28 mm
Breedte	240 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	6720 - 6720 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	27
--	----

#### Uitrusting

Afneembaar deksel	Ja
Aantal compartimenten	2 - 2

#### Installatie, montage

Vloerinstallatiesysteem montage op	Verzonken (gesloten)
------------------------------------	----------------------

#### Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Gegalvaniseerd

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------