

VB318MMP

Multimediakast vega 1R. 18MOD. - volle deur

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Uitrusting

Aantal DIN-rails 1

Aantal rijen 3

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Nee

Heeft aarde-klemmenblok Nee

Materiaal montageplaat Ja

Capaciteit

Aantal modulen 18

Afmetingen

Hoogte 625 mm

Breedte 400 mm

Diepte 146 mm

Aantal breedte-eenheden 18

Deksel, deur

Aantal kastdeuren 1

Aantal sloten 1

Deuris transparant Nee

Materiaal

Materiaal Polystyreen (PS)

RAL-kleur 9010

Kleur Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse Isolatieklasse II

Beschermingsgraad IP IP00

Type slot Klikslot, Zonder slot

Gloeidraad test 650 °C