



VB318MMP

## Multimediakast vega 1R. 18MOD. - volle deur

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Uitrusting

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	3
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Ja

#### Capaciteit

Aantal modulen	18
----------------	----

#### Afmetingen

Hoogte	625 mm
Breedte	400 mm
Diepte	146 mm
Aantal breedte-eenheden	18

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Nee

#### Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

#### Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Beschermingsgraad IP	IP00
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C