



VB418MTT

Multimediakast vega 2R. 36MOD. - doorzichtige deur

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	4
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Ja

Capaciteit

Aantal modules	36
----------------	----

Afmetingen

Hoogte	775 mm
Breedte	400 mm
Diepte	146 mm
Aantal breedte-eenheden	18

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Ja

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Beschermingsgraad IP	IP00
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C