


VDE09057011



## Deksel E09 200x253mm grijs voor 5mm vloerafdekking

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	60 mm
Inbouwbreedte	253 mm
Inbouwlengte	200 mm
Lengte	219 mm
Breedte	272 mm
Dikte van tapijt uitsparing	5 mm

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

#### Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

#### Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Kleur	Ijzergrijs
RAL-kleur	7011

#### Deksel, deur

Materiaal deur	Polyamide (PA)
Type deur	Zonder deksel

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 5 kN
--------------------	----------

#### Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

#### Teksten

Leidinguitgang	Zonder kabeluitgang in deksel
----------------	-------------------------------

**Aansluiting**

---

Aantal leidinginvoeringen	0
Aantal stopcontacten	0

---

**Samenstelling**

---

Aantal stopcontactdozen	0
-------------------------	---

---

**Veiligheid**

---

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	E09

---