



VDQ06059005



Deksel Q06 200x200mm zwart voor 5mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Architectuur

| | |
|-------------------------------|----|
| Met beschermframe voor tapijt | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking | Ja |

Afmetingen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte | 60 mm |
| Inbouwbreedte | 200 mm |
| Inbouwlengte | 200 mm |
| Lengte | 219 mm |
| Breedte | 219 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 5 mm |

Installatie, montage

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor holle vloerinstallatie | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Ja |
| Geschikt voor natte reiniging | Nee |

Instructies

| | |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

Materiaal

| | |
|------------------------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
| Oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
| Kleur | Diepzwart |
| RAL-kleur | 9005 |

Deksel, deur

| | |
|----------------|----------------|
| Materiaal deur | Polyamide (PA) |
| Type deur | Zonder deksel |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--------------------|----------|
| Maximale belasting | 3 - 5 kN |
|--------------------|----------|

Funcities

| | |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

Teksten

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Leidinguitgang | Zonder kabeluitgang in deksel |
|----------------|-------------------------------|

Aansluiting

| | |
|---------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 0 |
| Aantal stopcontacten | 0 |

Uitrusting

| | |
|-------------------------|---|
| Aantal stopcontactdozen | 0 |
|-------------------------|---|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand | IP30 |
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | Q06 |
