



VDR06059005



Deksel R06 rondx215mm zwart voor 5mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	60 mm
Inbouwdiameter	215 mm
Buitendiameter	234 mm
Dikte van tapijt uitsparing	5 mm

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005

Deksel, deur

Materiaal deur	Polyamide (PA)
Type deur	Jaloezie

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 5 kN
--------------------	----------

Funcities

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Teksten

Leidinguitgang	Zonder kabeluitgang in deksel
----------------	-------------------------------

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	0
---------------------------	---

Aantal stopcontacten

0

Uitrusting

Aantal stopcontactdozen

0

Veiligheid

Beschermingsgraad IP

IP20

Slagvastheid IK

IK08

Beschermingsklasse in ongebruikte
toestand

IP30

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)

R06