



VDR12127011



Deksel R12 rondx306mm grijs voor 12mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	62 mm
Inbouwdiameter	306 mm
Buitendiameter	325 mm
Dikte van tapijt uitsparing	12 mm

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Kleur	Ijzergrijs
RAL-kleur	7011

Deksel, deur

Materiaal deur	Polyamide (PA)
Type deur	Zonder deksel

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 5 kN
--------------------	----------

Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Teksten

Leidinguitgang	Zonder kabeluitgang in deksel
----------------	-------------------------------

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	0
---------------------------	---

Aantal stopcontacten

0

Uitrusting

Aantal stopcontactdozen

0

Veiligheid

Beschermingsgraad IP

IP20

Slagvastheid IK

IK08

Beschermingsklasse in ongebruikte
toestand

IP30

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)

R12