



VE118M

Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 18MOD.

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	15
---------------------------	----

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modules	18
----------------	----

Functies

Met buisinvoeren	Ja
------------------	----

Afmetingen

Hoogte	302 mm
Breedte	418 mm
Diepte	151 mm
Aantal breedte-eenheden	18

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deuris transparant	Ja

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
-----------	------------------

RAL-kleur	7035
Kleur	Lichtgrijs
Veiligheid	
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP65
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C